

CINTA DE FIJACIÓN FIJA FUERTE

CINTA DE FIJACIÓN ULTRA FUERTE PARA ÁREAS INTERNAS

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La Cinta de Fijación Fija Furte Unipega es ideal para fijaciones ultra fuertes, sustituyendo el uso de clavos y tornillos. Se puede utilizar en la fijación de cuadros, llavero, espejos, objetos de decoración, canales y muchas otras aplicaciones. Su aplicación es rápida, fácil, segura y limpia, evitando la perforación de superficies. Se puede aplicar en cualquier superficie lisa, como paredes, acrílicos, vidrios, plásticos, metales, maderas (con barniz o pintadas) y revestimientos, en ambientes internos. No amarillea con el paso del tiempo.

BENEFICIOS

- Fijación extrema y permanente
- Sustituye el uso de clavos y tornillos
- Aplicación rápida, fácil, segura y limpia
- Ideal para áreas internas
- No amarillea



Cuadro



Llavero



Espejo



Objeto de Decoración



Gancho



Soporte de Papel

PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA					PALETIZADO		
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)		Largura (mm)	Altura (mm)
9mm x 2m	Transparente	0535.0003	7898652121265	26	90x160	35061090	17898652121262	12	0,312	0,412	230	200	100	Base: 24 Altura: 11
12mm x 2m		0535.0004	7898652121272	33			17898652121279		0,396	0,496				
19mm x 2m		0535.0005	7898652121289	48			17898652121286		0,576	0,676				
24mm x 2m		0535.0006	7898652121296	60			17898652121293		0,720	0,820				

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO

Realice la marcación previa con lápiz del área donde desea fijar el objeto. Asegúrese de que la superficie y el objeto a fijar estén libres de suciedad y oleosidad. Para garantizar la fijación, la superficie debe ser lisa y sin irregularidades. Corte la cinta en la medida y cantidad suficiente para sostener el objeto (compruebe la recomendación especificada en el cartón). Aplique la cinta en el objeto y retire la película protectora. Presione el objeto contra la superficie a fijar durante 1 minuto. Importante: La cinta sólo tendrá el 100% de su capacidad de carga después de 48h. Rango ideal de temperatura de aplicación: 5°C hasta 40°C.

LIMITACIONES

No aplicar en lugares con presencia de disolventes. No se recomienda la aplicación en papeles tapiz u otras superficies delicadas o recién pintadas. No utilizar en aplicaciones estructurales. No sobrepone pedazos de cintas.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse a una temperatura de 25°C y 50% de humedad relativa, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. No exponga al sol ya temperaturas superiores a 50°C. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 24 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega